


csatlakozó kábel

NEBV-C1SW2L-P-K-10-N-LE2-S9

Cikkszám: 8032627

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Jelállapot kijelzése | LED, sárga |
| Kiegészítő funkciók | Védőkapcsolás |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Csatlakozási frekvencia | 50 |
| Gyártmány súlya | 440 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | sarkos |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Socket, slim |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Ferde |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 180°-kal elfordítható |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | Plug pattern type C to EN 175301-803 |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 4 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 2 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 2 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 2 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 20.4 ... 26.4 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on | 6 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 2.4 kV |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | bipoláris |
| Védővezető csatlakozás | nincs |
| Kábelhossz | 10 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés | ≥ 52 mm |
| Kábel átmérő | 5.2 mm |
| Kábel átmérő tűrése | $\pm 0,1$ mm |
| Kábelszerkezet | 2x0,75 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.75 mm ² |
| Védettségi | IP65 IP67 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerezett állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 70 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| Material cable sheath | PVC |
| A kábelköpeny színe | szürke |

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------|---------------------|
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Ház színe | fekete |
| Material screws | Rozsdamentes acél |
| Material seals | HNBR |
| Material electrical contact | Réz ötvözet, ónozva |
| Material insulation | PVC |