

vezető tengely ELFA-RF-80- -

Cikkszám: 8037968

FESTO

Erők és nyomatékok megtámasztására többtengelyes alkalmazások esetében.



Minta ábrázolás



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 7,000 mm
Méret	80
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Görgős vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	10 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték ly	269.84E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték lz	1,018.5E+03 mm ⁴
Max.erő, Fy	800 N
Max.erő, Fz	800 N
Max. üresjárás-eltolási ellenállás	40 N
Max. Mx nyomaték	30 Nm
Kenési időköz, távolságtól függően	10,000 km
Alapsúly 0 mm löketnél	4,280 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	47.13 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	rozsdamentes acél szalag
Material of guide	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált