


gyorscsatlakozó aljzat NPHS-D6-M-G12

Cikkszám: 8059277

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	10 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0,95 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás	2,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	25 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	200 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform