

# kompakt henger

## AEN-S-25-10-I-P

Cikkszám: 8076507

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	nyomó
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.09 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	22 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	259 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	17 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	6 g
Alapsúly 0 mm löketnél	70 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	30 g
Felfogási mód	átmenő furattal belső menettel tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of dynamic seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes