

Hálózati szűrő CAMF-C6-F-C20-3A

Cikkszám: 8088929

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Áramterhelhetőség 40 °C-on	20 A
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Hálózati frekvencia	0 Hz...400 Hz
Szigetelőfeszültség	1100 V
Engedély	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...100 °C
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...100 °C
Terméksúly	700 g
Rögzítés módja	Szerelőlap, csavarozott
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Beépítési helyzet	vízszintes
1. elektromos csatlakozó, funkció	Tápegység
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	2
1. elektromos csatlakozó, vezeték-keresztmetszet	4 mm ² ...6 mm ²
2. elektromos csatlakozó, funkció	Tápegység
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
2. elektromos csatlakozó, vezeték-keresztmetszet	4 mm ² ...6 mm ²