

t dugaszoló csavarzat NPQE-T-M5-Q4-P10

Cikkszám: 8113049

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Mini |
| Névleges méret | 2.2 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktó | T alak |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktó felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tisztasoba kategória | ISO class 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 0.8 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 5 % |
| Gyártmány súlya | 3.94 g |
| Felfogási mód | External hexagon A/F 8 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 4 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Nikkelezett réz PBT |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material o-ring | NBR |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |