



vezetett henger

DFM-16-10-P-A-GF-F1A

Cikkszám: 8118822

FESTO

Ehhez a termékhez nem alkalmas az SMTSO-8E végálláskapcsoló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Hasznos terhelés súlypontjának távolsága a járomlaptól	50 mm
Löklet	10 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	siklócsapágy
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Max.sebesség	0.8 m/s
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztasoba kategória	ISO class 8
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.15 Nm
Max.erő, Fy	304 N
Max. erő Fy statikus	304 N
Max.erő, Fz	304 N
Max. erő Fz statikus	304 N
Max. Mx nyomaték	6.99 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	6.99 Nm
Max. My nyomaték	2.89 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	2.89 Nm
Max. Mz nyomaték	2.89 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	2.89 Nm
Max. permissible torque load Mx as a function of the stroke	1.44 Nm
Max. hasznos terhelés az adott xs távolságban a löket függvényében	30 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	90 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
Mozgatott tömeg	221 g
Gyártmány súlya	444 g
Alternatív csatlakozások	lásd a termék rajzát
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes