


csatlakozó kábel

NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

Cikkszám: 8126917

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	1,300 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Plug and socket strip
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	20
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	14
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Hybrid plugs
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	17
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	14
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Threaded
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	11.7 A
Lökőfeszültség-szilárdság	6 kV
Shielding	nem
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 130 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 130 mm
Kábel átmérő	8 mm
Kábel átmérő tűrése	± 1 mm
Kábelszerkezet	4x(1x0,128)+10x0,128
Vezeték névleges keresztmetszet	0.128 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	0 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	vörös
Material insulation	PP