

Dugaszolható csavarzat NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10

Cikkszám: 8158782

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 6.5 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | L forma |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Változatok | A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek. |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek |
| Tiszta szoba osztály | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...60 °C |
| Terméksúly | 13.24 g |
| Rögzítés módja | SW14 hatszögletű fejescsavar |
| 1. pneumatikus csatlakozás | R1/8 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Oldógyűrű színe | kék |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PBT erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Menettömítés alapanyaga | PTFE |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tömlőtömítés alapanyaga | NBR |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |