


freno idraulico DYHR-20-50-Y5

Codice prodotto: 1155693

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Corsa	50 mm
Ammortizzazione	Regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,3 m/s
Velocità di avanzamento	0,2 ... 100 mm/s
Tempo di riposizionamento breve	1 s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Max. forza d'arresto	2.500 N
Consumo max. di energia per corsa	125 J
Consumo max. di energia per ora	140.000 J
Forza di spinta min.	250 N
Forza di spinta max.	2.500 N
Energia residua max.	0,32 J
Forza di riposizionamento	9 N
Peso	440 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale stelo	temprato Acciaio fortemente legato