


seniore di finecorsa SIEN-M18NB-PO-K-L

Codice prodotto: 150430

FESTO

Induttivo, con distanza di commutazione normale.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Conforme alla norma | EN 60947-5-2 |
| Omologazione | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Distanza di commutazione nominale | 8 mm |
| Distanza di commutazione assicurata | 6,48 mm |
| Fattori di riduzione | Alluminio = 0,5 Acciaio inossidabile St 18/8 = 0,8 Rame = 0,4 Ottone = 0,5 Acciaio St 37 = 1,0 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C |
| Precisione di ripetizione | 0,4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP |
| Funzione elemento di commutazione | Contatto n.c. |
| Isteresi | ≤ 0,88 mm |
| Frequenza di commutazione max. | 2.000 Hz |
| Corrente di uscita max. | 200 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V |
| Resistenza ai cortocircuiti | Ciclica |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 10 ... 30 V |
| Ondulazione residua | +/- 20 % |
| Corrente a vuoto | ≤ 10 mA |
| Protezione contro l'inversione di polarità | Per tutti le connessioni elettriche |
| Connessione elettrica | a 3 fili Cavo |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Materiale rivestimento del cavo | TPE-U(PUR) |
| Taglia | M18x1 |
| Fissaggio | Con controdado |
| Coppia di serraggio | 20 Nm |
| Montaggio | Non a filo |
| Peso | 105 g |
| Materiale del corpo | Ottone PBTP Nichelato |
| Indicatore stato di commutazione | LED giallo |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -5 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Resistenza alle scariche elettriche | 0,8 kV |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Grado di imbrattamento | 3 |