


Cilindro a norme DNU-40- -PPV-A-S26

Codice prodotto: 14926

FESTO

a norma ISO 15552, con canna profilata del cilindro, per rilevamento senza contatto, con deceleratori regolabili su entrambi i lati.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 2.000 mm
Diametro pistone	40 mm
Filettatura stelo	M12x1,25
Basata sulla norma	ISO 6431
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Costruzione	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	S2: stelo passante S6: tenute resistenti alle alte temperature max. 150 °C
Pressione di esercizio	0,6 ... 12 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 150 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Corsa di decelerazione	21 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	586 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	586 N
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico	G1/4
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Alluminio
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato