

# sottobase angolare accoppiabile NAVW-3/8-2-ISO

Codice prodotto: 152790

FESTO

Con configurazione dei fori a norme DIN ISO 5599/1, per montaggio a batteria, attacchi laterali e inferiori.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	ISO 5599-1
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso	550 g
Attacco servopilotaggio 12/14	G1/8
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 4	G3/8
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso