

# flangia oscillante SUA-100

Codice prodotto: 157327

FESTO

Per cilindri ADVU, AEVU, con supporto a cerniera abbinato LBN o LN, LSN.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	1.285 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale bussola	Acciaio armonico
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio zincato
Materiale albero	Acciaio Con rivestimento protettivo