

servomotore EMMS-AS-190-SK-HS-ASB

Codice prodotto: 1584917

Prodotto in esaurimento

Senza riduttore.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Conforme alla norma	IEC 60034
Classe di isolamento	F
Classe di misurazione secondo EN 60034-1	S1
Controllo temperatura	Resistenza PTC
Grado di protezione	IP54
Esecuzione albero chiave	DIN 6885 A 10 x 8 x 40
Tecnica di connessione elettrica	Connettore maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Tensione d'esercizio nominale CC	565 V
Tensione nominale CC	565 V
Tipo di avvolgimenti	Stella
Numero coppie di poli	6
Coppia in condizioni di riposo	26,2 Nm
Coppia nominale	17,47 Nm
Coppia di picco	80 Nm
Numero di giri nominale	3.000 1/min
Numero di giri max.	5.300 1/min
Potenza nominale, motore	5.490 W
Corrente nominale, motore	14,43 A
Corrente di picco	77,2 A
Costante motore	1,211 Nm/A
Costante di tensione, fase-fase	75,4 mV/min
Resistenza avvolgimenti fase-fase	0,283 Ohm
Induttanza fase-fase avvolgimenti	3,07 mH
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	55,7 kgcm ²
Peso	21.960 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	250 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	940 N
Trasduttore posizione rotore	Encoder assoluto "single turn"
Interfaccia encoder rotativo	EnDat 21

Caratteristica	Valore
Principio di misura encoder rotativo	Induttivo
Risoluzione trasduttore di posizione del rotore	18 Bit
Coppia di bloccaggio freno	30 Nm
Tensione d'esercizio CC, freno	24 V
Assorbimento elettrico, freno	17 W
Momento di inerzia di massa freno	3,8 kgcm ²
Cicli di commutazione, freno di arresto	5 milioni di azionamenti a vuoto (senza lavoro di attrito)
MTTF, sotto-componente	76 anni, encoder rotativo 4469 anni, freno di arresto
MTTFd, sotto-componente	152 anni, encoder rotativo
Efficienza energetica	ENEFF (CN) / Class 2