

servomotore EMMS-AS-140-LK-HS-RR-S1

Codice prodotto: 1574674

Prodotto in esaurimento

[Senza riduttore.](#)

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Conforme alla norma	IEC 60034
Classe di isolamento	F
Classe di misurazione secondo EN 60034-1	S1
Controllo temperatura	Resistenza PTC
Grado di protezione	IP65
Esecuzione albero chiave	DIN 6885 A 8 x 7 x 40
Tecnica di connessione elettrica	Connettore maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Tensione nominale CC	565 V
Tipo di avvolgimenti	Stella
Numero coppie di poli	6
Coppia in condizioni di riposo	25,6 Nm
Coppia nominale	21,12 Nm
Coppia di picco	48,8 Nm
Numero di giri nominale	2.000 1/min
Numero di giri max.	2.460 1/min
Potenza nominale, motore	4.420 W
Corrente nominale, motore	7,8 A
Corrente di picco	20 A
Costante motore	2,72 Nm/A
Costante di tensione, fase-fase	162,39 mVmin
Resistenza avvolgimenti fase-fase	1,41 Ohm
Induttanza fase-fase avvolgimenti	13,44 mH
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	18,4 kgcm ²
Peso	16.440 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	200 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	1.060 N
Trasduttore posizione rotore	Resolver
Interfaccia encoder rotativo	Segnali analogici SIN/COS
Principio di misura encoder rotativo	Induttivo
MTTF, sotto-componente	114 anni, encoder rotativo
MTTFd, sotto-componente	228 anni, encoder rotativo
Efficienza energetica	ENEFF (CN) / Class 2