


cilindro compatto DMM-10- -P-A-S2

Codice prodotto: 158508


FESTO

Per rilevamento posizioni, con anelli elastici a finecorsa, numerose possibilità di fissaggio.

Disponibile solo nelle corse standard 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm. Altre corse fornibili su richiesta.



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 30 mm
Diametro pistone	10 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Pistone Stelo Canna profilata
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo passante
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia di serraggio del fissaggio attuatore	1 Nm +10 %
Forza teorica a 6 bar	40 N
Forza teorica a 6 bar, in trazione	40 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	40 N
Fissaggio	A scelta: Con foro passante Con filetto femmina
Attacco pneumatico	M3
Materiale testata	Ottone
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato