

cilindro guidato

DFM-12-10-P-A-GF


Codice prodotto: 170824

★ Core product range

[Con guida integrata.](#)

Il sensore di finecorsa SMTSO-8E non è adatto per questo prodotto.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo	25 mm
Corsa	10 mm
Diametro pistone	12 mm
Tipo di azionamento attuatore	Giogo
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento
Costruzione	Guida
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 10 bar
Velocità max.	0,8 m/s
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,07 Nm
Forza Fy max.	240 N
Forza max. Fy statica	240 N
Forza Fz max.	240 N
Forza max. Fz statica	240 N
Momento Mx max.	4,92 Nm
Momento statico Mx max.	4,92 Nm
Momento My max.	2,06 Nm
Momento statico My max.	2,06 Nm
Momento Mz max.	2,06 Nm
Momento statico Mz max.	2,06 Nm
Momento max. ammissibile Mx in funzione della corsa	0,92 Nm
Carico utile max. in funzione della corsa con distanza definita xs	29 N
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	51 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	68 N
Massa movimentata	172 g
Peso	344 g
Connessioni alternative	Vedere disegno di prodotto
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato