


valvola a sfera

VZBA-1/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Codice prodotto: 1686625

FESTO

A 2/2 vie, configurazione dei fori flangia F0304, filetto EN 10226-1.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a sfera 2 vie
Tipo di azionamento	Meccanico
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	Rp1/4
Indicatore posizione di commutazione	Direzione scanalatura = direzione di flusso
Configurazione fori flangia	F03 F04
Diametro interno	10 mm
Diametro nominale DN	8
Funzione valvola	2/2
Azionatore manuale	Nessuno
Direzione di flusso	Reversibile
Pressione nominale, valvola di processo	63
Coppia di azionamento	6 Nm
Basato sulla norma	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gas inerti Acqua (non vapore acqueo) Liquidi neutri Altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	-10 ... 200 °C
Portata Kv	7 m ³ /h
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, corpo	1.4408
Materiale guarnizioni	PTFE PTFE rinforzato
Materiale sfera	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, sfera	1.4408
Materiale albero	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, albero	1.4401
Peso	650 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato