

Cilindro rotondo DSAQ-20- -PPV-Q

Codice prodotto: 176320

FESTO

Testata posteriore con attacco di alimentazione radiale rispetto all'asse del cilindro, e stelo quadrato.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 1 ... 320 mm |
| Diametro pistone | 20 mm |
| Ammortizzazione | PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati |
| Protezione antirotativa/guida | Guida a sezione quadrata |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Corsa di decelerazione | 17 mm |
| Forza teorica a 6 bar, in trazione | 158,3 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 188,5 N |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 79 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 7,2 g |
| Peso a corsa 0 mm | 138 g |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 3,9 g |
| Attacco pneumatico | M20x1,5 |
| Informazioni sui materiali, piastra copertura | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Informazioni sui materiali, corpo | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Informazioni sui materiali, stelo | Acciaio inossidabile fortemente legato |