

Kit di fissaggio SMB-8-C

Codice prodotto: 1806790

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Per guida di fissaggio
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Coppia di serraggio	0.2 Nm...0.6 Nm
Peso prodotto	3.5 g
Tipo di montaggio	Serrato Tramite perno filettato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale staffa di fissaggio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega