


Pinza angolare HGWM-08-EO-G7

Codice prodotto: 185694

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Max. gioco angolare del dito di presa ax, ay	0.5 deg
Max. gioco del dito di presa Sz	0.03 mm
Angolo di apertura max.	17 deg
Precisione di ripetizione, pinza	0.02 mm
Numero dita di presa	2
Tipo d'azionamento	Pneumatico
Funzionamento	A semplice effetto Aperto
Funzione pinza	Angolo
Forza di sicurezza della pinza	senza
Design	Attuatore a forma di cuneo
Rilevamento posizione	Senza
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Frequenza d'esercizio max. della pinza	4 Hz
Tempo di apertura minimo a 6 bar	2.7 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar	1.2 ms
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Momento ritorno molla	0,5 Ncm
Coppia totale della pinza, chiusura, 6 bar	22 Ncm
Forza max. su dita di presa Fz statica	7 N
Coppia massima alla pinza Mx statica	20 Ncm
Coppia massima alla pinza rispetto My statico	20 Ncm
Coppia massima sulla pinza (Mz statico)	20 Ncm
Peso prodotto	14 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Attacco pneumatico	M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della calotta di copertura	POM

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale dita di presa	Acciaio fortemente legato