



Unità di aspirazione ESS-50-BU

Codice prodotto: 189391

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Compensatore di altezza per ventosa | 11 mm |
| Raggio min. del pezzo | 150 mm |
| Dimensione nominale | 3 mm |
| Diametro ventosa | 50 mm |
| Volume ventosa | 14.23 cm ³ |
| Posizione del collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Correlazione con il supporto ventosa | Dimensione 4 |
| Forma ventosa | Rotondo, soffiato, 1,5 convoluzioni |
| Pressione d'esercizio | -95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi |
| Pressione di lavoro | -0.95 bar...0 bar |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -10.15 psi |
| Pressione di lavoro nominale | -0.7 bar |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 72.6 N |
| Forza laterale alla pressione nominale | 47 N |
| Peso prodotto | 24.7 g |
| Tipo di montaggio | Tramite attacco per il vuoto |
| Attacco vuoto | M6 |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale del perno a vite | Lega di alluminio battuto nichelato Ottone nichelato Acciaio zincato e cromato |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale ventosa | PUR |