

Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/2-QS-12-D

Codice prodotto: 193152

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Collegamento pneumatico, porta 1	QS-12
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard in direzione del regolatore di flusso	1580 l/min
Portata nominale standard in direzione bloccata	925 l/min...1605 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Classificazione marittima	Certificato See
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0.2 bar...10 bar
Portata standard in direzione del regolatore di flusso 6 -> 0	2220 l/min
Portata standard in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	1910 l/min...2500 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Coppia nominale	15 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 10%
Peso prodotto	106 g
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR

Caratteristica	Valore
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale vite di regolazione	Ottone
Materiale raccordo orientabile	Zinco pressofuso Cromato