

generatore di vuoto VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

Codice prodotto: 193580

FESTO

In linea, elevato valore di vuoto, larghezza 10 mm, con attacco a innesto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, ugello Laval	0,45 mm
Dimensione modulare	10 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica dell'eiettore	Alto vuoto Inline
Costruzione	Forma diritta
Pressione d'esercizio per max. portata di aspirazione	6,3 bar
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar
Pressione d'esercizio per max. vuoto	6 bar
Vuoto max.	86 %
Pressione d'esercizio nominale	6 bar
Portata di aspirazione max. verso l'atmosfera	6,1 l/min
Tempo di alimentazione alla pressione d'esercizio nominale	4,7 s
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	11 g
Fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	QS-4
Attacco pneumatico 3	Non convogliato
Attacco per il vuoto	QS-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale ugello di ricezione	POM
Materiale del corpo	POM rinforzato
Materiale ugello emettitore	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale raccordo	Ottone Nichelato