


# cilindro piatto

## DZF-11/16"-1"-P-A

Codice prodotto: 194146

FESTO

Esecuzione antirotativa, per rilevamento posizioni, con anelli elastici nelle posizioni terminali. Diverse possibilità di fissaggio con o senza elementi di montaggio aggiuntivi.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 "
Diametro pistone	11/16"
Angolo di torsione max. dello stelo +/-	1,2 deg
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Funzionamento	A doppio effetto
Protezione antirotativa/guida	Pistone ovale
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	123 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	153 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	24 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	2,3 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	4 g
Peso a corsa 0 mm	107 g
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B
Materiale testata	Alluminio
Materiale guarnizioni	FPM TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato