


unità di guida FENG-32-50-KF

Codice prodotto: 34493

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------|------------------------------|
| Taglia | 32 |
| Corsa | 50 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Guida | Guida a ricircolo di sfere |
| Costruzione | Guida |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza F_y max. | 750 N |
| Forza max. F_y statica | 1.020 N |
| Forza F_z max. | 750 N |
| Forza max. F_z statica | 1.020 N |
| Momento M_x max. | 28 Nm |
| Momento statico M_x max. | 38 Nm |
| Momento M_y max. | 34 Nm |
| Momento statico M_y max. | 46 Nm |
| Momento M_z max. | 34 Nm |
| Momento statico M_z max. | 46 Nm |
| Forza di spostamento | 15 N |
| Peso | 1.620 g |
| Fissaggio | Con filetto femmina |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale elemento di guida | Acciaio temprato |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale piastra a giogo | Lega di alluminio anodizzato |