


# Cavo di collegamento NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

Codice prodotto: 3579468

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Approvazione	c CSA us (OL)
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Peso prodotto	80 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento di tipo B secondo standard industriale, 11 mm
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	3
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	3
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...230 V
Tensione nominale d'esercizio DC	230 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...230 V
Tensione d'esercizio nominale AC	230 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	10 A
Immunità alle sovratensioni	4 kV
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza del cavo	0.6 m
Caratteristiche cavo	Standard
Condizioni di test del cavo	Condizioni di test su richiesta
Diametro cavo	5.9 mm
Tolleranza diametro cavo	± 0,3 mm
Struttura del cavo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-25 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Colore guaina del cavo	grigio
Materiale corpo	TPE-U(PUR)
Colore corpo	Nero
Materiale della guaina isolante	PP