


Attuatore lineare DLGF-KF-40-600-PPSA

Codice prodotto: 5074764

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	600 mm
Diametro pistone	40 mm
Ammortizzazione	Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Progettazione giunto	Tenuta efficace (scanalatura)
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	0.15 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	1.5 bar...8 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	12.9 mm
Forza max. Fy	1700 N
Forza massima -Fz (verso l'attuatore)	2000 N
Forza massima +Fz (lontano dall'attuatore)	1150 N
Momento massimo Mx	54 Nm
Max. momento My	90 Nm
Momento massimo Mz	90 Nm
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	754 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	754 N
Massa in movimento	2540 g
Peso prodotto	11916 g
collegamenti alternativi	Vedere il disegno del prodotto
Tipo di montaggio	Montaggio diretto tramite foro passante Con accessori
Attacco pneumatico	G1/4

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza rame
Materiale coperchio	Alluminio fuso, rivestito
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale corpo	Alluminio anodizzato