

# Cilindro a norme DSNU-5/8"- -PPV-A


Codice prodotto: 33353

FESTO

a norme DIN ISO 6432 per rilevamento senza contatto. Diverse possibilità di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Con deceleratori regolabili di finecorsa.

Per la rilevazione di posizione con interruttori di prossimità è necessaria una corsa minima di 10 mm.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	10 ... 200 mm
Diametro pistone	5/8"
Basata sulla norma	ISO 6432
Ammortizzazione	Deceleratori pneumatici regolabili su entrambi i lati (PPV)
Estremità dello stelo	Filettatura esterna
Pressione di esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	14 mm
Forza teorica a 6 bar, ritorno	103,7 N
Forza teorica a 6 bar, avanzamento	120,6 N
Attacco pneumatico	M16x1,5
Informazioni sul materiale della piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Acciaio ad alta lega inossidabile
Informazioni sul materiale dell'asta	Acciaio ad alta lega inossidabile