

# Unità di aspirazione ESS-50-BT-G1/4-I

Codice prodotto: 525995

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                               | Valore   |
|--|--|
| Compensatore di altezza per supporto ventosa | 10 mm  |
| Raggio min. del pezzo                        | 40 mm  |
| Dimensione nominale                          | 2.5 mm   |
| Diametro ventosa                             | 50 mm  |
| Volume ventosa                               | 17.6 cm <sup>3</sup>                               |
| Posizione di montaggio                       | Opzionale  |
| Forma ventosa                                | Rotondo, soffietto, 1,5 convoluzioni               |
| Pressione di lavoro                          | -0.95 bar...0 bar                                  |
| Pressione di lavoro nominale                 | -0.7 bar   |
| Fluido di lavoro                             | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC     | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione          |
| Conformità PWIS                              | VDMA24364-A1-L                                     |
| Temperatura ambiente                         | -10 °C...80 °C                                     |
| Forza di tenuta alla pressione nominale      | 100 N  |
| Forza laterale alla pressione nominale       | 39 N   |
| Peso prodotto                                | 25 g   |
| Tipo di montaggio                            | Tramite attacco per il vuoto                       |
| Attacco vuoto                                | G1/4   |
| Colore                                       | Rosso-marrone                                      |
| Durezza Shore                                | 72 +/- 5   |
| Materiale del perno a vite                   | Lega di alluminio battuto                          |
| Nota sui materiali                           | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)          |
| Materiale ventosa                            | Vulkollan  |