


# Motore passo-passo MTR-ST-57-48S-AB

Codice prodotto: 530062

FESTO

senza riduttore, con freno.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tensione di esercizio CC freno	24 V
Classe di isolamento	B
Potenza assorbita freno	6 W
Tensione nominale CC	48 V
Corrente nominale motore	3,1 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	45 - 80 %
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	0,5 kgcm <sup>2</sup>
Coppia di bloccaggio freno	0,4 Nm
Coppia di bloccaggio motore	1,27 Nm
Momento di inerzia di massa freno	0,02 kgcm <sup>2</sup>
Momento di inerzia di massa rotore	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Carico assiale ammissibile sull'albero	10 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	71 N
Peso	1.400 g
Tecnica di connessione elettrica	Connettore