

Combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:H4N3M1-WP

Codice prodotto: 531099

FESTO

composto da filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, piastra di fissaggio alla parete. Pressione di uscita massima 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, tazza in plastica con rivestimento in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | 4 |
| Serie costruttiva | MS |
| Disp. sicurezza azionamento | Manopola con arresto con lucchetto (accessorio) |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Capacità filtrante | 5 µm |
| Scarico condensa | totalmente automatico |
| Costruzione | Riduttore di pressione proporzionale con manometro Filtro standard Lubrificatore standard a nebbia d'olio |
| Protezione tazza | Tazza protettiva in plastica |
| Indicatore di pressione | con manometro |
| Pressione di esercizio | 2 ... 12 bar |
| Campo di regolazione della pressione | 1 ... 12 bar |
| Portata nominale normale | 700 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.000 g |
| Tipo fissaggio | con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio pressofuso |
| Informazioni sui materiali, tazza | PC |