

Connettore femmina KD4-CK-9

Codice prodotto: 531640

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione nominale | 7.4 mm |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...12 bar |
| Portata nominale standard | 1017 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 71 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | CK-9 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |