

Tubo in plastica PUN-V0-6X1-GE

Codice prodotto: 525458

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata | 26.5 mm |
| Diametro interno | 4 mm |
| Raggio minimo di curvatura | 12 mm |
| Caratteristiche tubo | applicabile su catene portacavi |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...7 bar |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Nota sulla pressione operativa | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Approvazione | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Autorità che rilascia il certificato | B 013277 0506 00 |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Materiale test antincendio | UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Nota sulla temperatura ambiente | Unpressurised use up to 90 °C |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | 0.02 kg/m |
| Attacco pneumatico | Per connettore a innesto diametro esterno 6 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera Per nipplo spinato I.D. 4 mm |
| Colore | Giallo |
| Nota sul colore | Devia dal colore standard a causa della protezione antifiamma |
| Durezza Shore | D 54 +/-3 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tubo | TPE-U(PU) |