



generatore di vuoto VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A

Codice prodotto: 532633

FESTO

Con impulso di espulsione. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 14 mm, forma a T con filetto femmina e silenziatore aperto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, ugello Laval	0,7 mm
Dimensione modulare	14 mm
Esecuzione silenziatore	In apertura
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica dell'eiettore	Standard Elevato volume d'aspirazione
Funzione integrata	Impulso di espulsione pneumatico Silenziatore aperto
Costruzione	Forma a T
Pressione d'esercizio per max. portata di aspirazione	4 bar
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar
Pressione d'esercizio nominale	6 bar
Portata di aspirazione max. verso l'atmosfera	30,9 l/min
Tempo di alimentazione alla pressione d'esercizio nominale	0,79 s
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Raccomandazione per operazioni di pulizia	Acqua saponata
Livello di rumorosità alla pressione d'esercizio nominale	64 dB(A)
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm
Peso	50 g
Fissaggio	Con foro passante Con guida profilata Con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 3	Silenziatore aperto
Attacco per il vuoto	G1/8
Materiale filettatura	Lega in alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale ugello di ricezione	POM
Materiale del corpo	PA rinforzato POM rinforzato
Materiale silenziatore	PE
Materiale viti	Acciaio
Materiale ugello emettitore	Lega di alluminio per lavorazione plastica