


connettore femmina di rete NTSD-WD-11

Codice prodotto: 533119

FESTO

Per unità di valvole.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	34 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina angolare Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	16 A
Raccordo per cavi	Pg11
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 11 mm
Sezione attacco	2,5 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PBT
Materiale contatti a innesto	Lega di rame Ottone