

elettrovalvola VMPA1-M1H-J-PI

Codice prodotto: 533343

FESTO

Per unità di valvole MPA-S.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, bistabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Dimensione valvola	10 mm
Portata nominale normale	360 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Costruzione	Valvola a spola
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Azionatore manuale	Bistabile Monostabile
Tipo di comando	Prepilotato
Direzione di flusso	Reversibile
Sovrapposizione	Sovrapposizione positiva
Indicatore di stato del segnale	Sì
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Idoneità per il vuoto	Sì
Portata nominale normale con QS-6	360 l/min
Tempo di commutazione azionamento	10 ms
Tempo di commutazione, inversione	15 ms
Impulso positivo di prova max., con logico 0	400 µs
Impulso negativo di prova max., con logico 1	200 µs
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 25 %
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Resistenza alle vibrazioni	Prova pratica di trasporto con grado di precisione 2 a norma FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 40 °C
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Umidità relativa dell'aria	max 90% con 40°C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,25 Nm
Peso	56 g
Fissaggio	Con foro passante
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso