

filtro MS12-LF

Codice prodotto: 535023

FESTO

Per montaggio in batteria, con filettatura G.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------|--|
| Taglia | 12 |
| Serie | MS |
| Posizione di montaggio | Verticale +/- 5° |
| Costruzione | Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo |
| Pressione d'esercizio | 0,8 ... 20 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con accessori A scelta: |
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso |
| Materiale tazza | Lega di alluminio per lavorazione plastica |