


Motore passo-passo MTR-ST-42-48S-AB

Codice prodotto: 530058

FESTO

senza riduttore, con freno.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tensione di esercizio CC freno	24 V
Classe di isolamento	B
Potenza assorbita freno	6 W
Tensione nominale CC	48 V
Corrente nominale motore	1,8 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	45 - 80 %
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	0,07 kgcm ²
Coppia di bloccaggio freno	0,4 Nm
Coppia di bloccaggio motore	0,34 Nm
Momento di inerzia di massa freno	0,002 kgcm ²
Momento di inerzia di massa rotore	0,068 kgcm ²
Carico assiale ammissibile sull'albero	7 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	18 N
Peso	490 g
Tecnica di connessione elettrica	Connettore