


Combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Codice prodotto: 530213

FESTO

Composto da filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, piastra di fissaggio a parete. Massima pressione in uscita 7 bar, Filtro da 40 µm, con manometro, tazza in plastica con protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | 6 |
| Serie costruttiva | MS |
| Disp. sicurezza azionamento | Manopola con serratura incorporata |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Capacità filtrante | 40 µm |
| Scarico condensa | manuale rotativo |
| Costruzione | Riduttore di pressione proporzionale con manometro Filtro standard Lubrificatore standard a nebbia d'olio |
| Protezione tazza | Tazza protettiva in plastica |
| Indicatore di pressione | con manometro |
| Campo di regolazione della pressione | 1 ... 7 bar |
| Pressione di ingresso 1 | 1,5 ... 18 bar |
| Portata nominale normale | 4.700 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Peso | 2.000 g |
| Tipo fissaggio | con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G1/2 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/2 |