



Unità trasmittente SOEG-S-M18W-K-L

Codice prodotto: 537693

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Circolare
Conforme allo standard	EN 60947-5-2
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Variabile misurata	Posizione
Principio di misura	Sensore optoelettronico
Metodo di misurazione	Sensore a sbarramento Unità trasmittente
Tipo di luce	Rosso
Distanza di esercizio	20000 mm
Temperatura ambiente	-25 °C...55 °C
Caduta di tensione	2 V
Corrente nominale di corto circuito	Pulsato
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...36 V
Ondulazione residua	20%
Corrente di alimentazione a vuoto	15 mA
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Collegamento elettrico	3 fili Cavo
Lunghezza del cavo	2,5 m
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Dimensione	M18x1
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Coppia di serraggio	20 Nm
Peso prodotto	124 g
Materiale corpo	Ottone Cromato
Materiale ghiera	Ottone Cromato
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...55 °C
Grado di protezione	IP65 IP67

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L