

Flangia oscillante SNCL-20

Codice prodotto: 537792

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Basato su standard	ISO 21287
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	38 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio battuto
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato