


Portale lineare DHSL-2DGE25ZR-HMPL20

Codice prodotto: 542992

FESTO

composto da asse elettrico lineare con trasmissione a cinghia dentata, con asse guida e asse di manipolazione leggero, posizionamento dinamico e flessibilità modulare. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo | Portale lineare 2.0 |
| Carico utile | 0 ... 4 kg |
| Attuatore asse Z | HMPL-20 |
| Tipo di azionamento asse Z | ad azionamento pneumatico |
| Posizione intermedia asse Z | 1 x |
| Corsa asse Z | 0 ... 200 mm |
| Ripetibilità in posizione terminale asse Z | ± 0,02 mm |
| Ripetibilità in posizione intermedia asse Z | ± 0,02 mm |
| Attuatore asse Y | 2x DGE-25-ZR-KF |
| Tipo di azionamento asse Y | elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere |
| Posizione intermedia asse Y | qualsiasi |
| Corsa asse Y | 0 ... 2.000 mm |
| Ripetibilità in posizione terminale asse Y | ± 0,1 mm |
| Ripetibilità in posizione intermedia asse Y | ± 0,1 mm |