


Micro-filtro MS6-LFM-1/2-ARV-DA

Codice prodotto: 536877

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Dimensione	6
Design	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	0.01 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Portata max. standard per la classe di aria pulita	900 l/min
Portata minima standard per la classe dell'aria	135 l/min
Efficienza del filtro	99.9999 %
Volume max della condensa	38 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Contenuto residuo di olio	0.01 mg/m ³
Display pressione differenziale	Indicatore ottico
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale filtro	Fibra di borosilicato

Caratteristica	Valore
Materiale della tazza	PC
Materiale guarnizioni	NBR
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Peso prodotto	600 g