

cilindro rotondo DSNU-5/16"- -P-S2


Codice prodotto: 548542
Prodotto in esaurimento

FESTO

In linea con la norma DIN ISO 6432, con anelli elastici a finecorsa.
Diverse possibilità di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 4 "
Diametro pistone	5/16"
Filettatura stelo	6-32 UNC-2A
Basato sulla norma	ISO 6432
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Costruzione	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo passante
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,02213 ft-lbf
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	4,52 lbf
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	6,04 lbf
Massa movimentata a corsa 0 mm	0,265 oz
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	0,035 oz
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale canna del cilindro	Acciaio inossidabile fortemente legato