


Portale lineare DHSL-2DGE40SP-DGEA25

Codice prodotto: 543016

FESTO

composto da asse elettrico con guida a ricircolo di sfere, con asse guida e asse a sbalzo elettrico, posizionamento preciso. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 4.0
Carico utile	0 ... 10 kg
Attuatore asse Z	DGEA-25
Tipo di azionamento asse Z	elettrico Cinghia dentata DGEA
Posizione intermedia asse Z	qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 600 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,05 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,05 mm
Attuatore asse Y	2x DGE-40-SP
Tipo di azionamento asse Y	elettrico con vite senza fine
Posizione intermedia asse Y	qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 1.000 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 0,1 mm