

Arresto meccanico KYC-50

Codice prodotto: 545242

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	50
Regolazione fine	15 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	2270 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della vite di arresto	Acciaio Galvanizzato
Materiale squadretta di arresto	Alluminio Anodizzato
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato
Materiale della calotta	POM
Materiale fascetta	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale dado	Acciaio Galvanizzato