



# moltiplicatore di pressione DPA-63-D

Codice prodotto: 549397

FESTO

Per generare pressioni più elevate.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro pistone	63 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Moltiplicatore di pressione a doppio pistone
Indicazione della pressione	Preparato per G1/8
Pressione in uscita 2	4 ... 16 bar
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Intervallo di regolazione della pressione	4 ... 16 bar
Pressione di ingresso 1	2 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	6.000 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 3	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS