


attuatore oscillante DSM-63-270-A-B

Codice prodotto: 552083

FESTO

Con albero cilindrico, rilevamento posizioni.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Angolo di oscillazione	0 ... 270 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Palmola oscillante
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Max. frequenza di oscillazione a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,6 Hz
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza assiale max.	500 N
Forza radiale max.	500 N
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Peso	4.220 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale albero motore	Acciaio Nichelato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Leghe di alluminio per lavorazione plastica